



20318989



**Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem 24V AC/DC, S.1/B.x, bílá I.**

**Technické vlastnosti**

**Architektura**

Řídicí/ovládací prvek Otočný

**Elektrický proud**

Jmenovitý proud 4 A

Max. spínací proud 10 A

**Napětí**

Jmenovité napětí 24 - 24 V

**Napájení 230 V, záložní baterie 10 let**

Napájecí napětí 24 V AC/DC

**Frekvence**

Frekvence 50 - 60 Hz

**Nastavení**

Požadovaná komfortní teplota 5 - 30 °C

**Materiál**

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov  
Umělá hmota

**Rozměry**

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 50,90 mm

**Obrazovka**

S displejem Ne

**Vybavení**

Rozdíl spínací teploty 0,50 K

Typ termostatu Pokojový termostat

Typ senzoru Bimetal

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP20

**Připojení**

Typ kontaktu 1R

**Přenos**

Typ řízení HVAC Vytápění

**Podmínky použití**

Třída energetické účinnosti I (1%)

**Texty**

Způsob montáže Bez rozpěrných přichytek

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

Tepelná recirkulace S tepelnou zpětnou vazbou

Potisk S potiskem

Spojka Se samostatným připojením pro noční pokles teploty

**Udržitelnost**

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano