



937722505



imp.dr. maakcontact, verlicht, berker Integro, antraciet

#### Technische eigenschappen

##### Stroom / temperatuur

Schakelstroom	10 A
Impulsstroom	10 A

##### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

##### Uitvoering

Bedieningselement	Enkele wip
Aantal polen	1

##### Materiaal

Kleur	Antraciet
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
Transparant	Nee

##### Afmetingen

Hoogte	55,50 mm
Breedte	55,50 mm
Diepte	24,10 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	13 mm

##### Bediening en signalering

Aantal toetsen	1
Type drukknop	Enkele drukknop
Met terugmeldcontact	Nee

##### Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP44
--	------

##### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

##### Teksten

Opdruk	Zonder opdruk
Verlichting	Met geïntegreerde glimlamp Voor verlichtings- en controlecircuit
Aansluitwijze	Met schroefklemmen

##### Geschikt voor

integro
---------