




EE820



Détecteur Infrarouge, 140°, IP55, en saillie, blanc

Caractéristiques techniques

Détection

Angle de détection	140 -140 °
Type de capteur	Détecteur de mouvement

Réglages

Plage de temporisation	5 S - 15 Min
------------------------	--------------

Éclairage

Luminosité de rdéclenchement, réglable	5 - 1000 lx
--	-------------

Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

Dimensions

Hauteur de montage recommandée	2,50 - 2,50 m
--------------------------------	---------------

Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
------------------------	-------------

Matières

Couleur	Blanc
---------	-------

Matière

	PVC
--	-----

Sécurité

Indice de protection IP	IP55
-------------------------	------

Installation, montage

Montage sur	En saillie
-------------	------------

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Textes

Function	Uniquement utilisable comme appareil individuel
----------	---

Mode d'installation	Pour montage mural et au plafond, montage en angle avec adaptateur
---------------------	--

Type de raccordement	Avec bornes à ressort
----------------------	-----------------------

Durabilité

Conformité REACH	Oui
------------------	-----

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----