



EE820



**Czujnik ruchu 140 stopni Standard IP55 biały**

**Właściwości techniczne**

**Wykrywanie**

Kąt detekcji	140 -140 °
Typ czujnika	Czujnik ruchu
Kąt detekcji w poziomie	140 - 140

**Ustawienia**

Zwłoczny	5 S - 15 Min
----------	--------------

**Oświetlenie**

Regulowana jasność reakcji	5 - 1000 lx
----------------------------	-------------

**Ustawienia**

Regulowana czułość reakcji	Nie
----------------------------	-----

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Wymiary**

Zalecana wysokość montażu	2,50 - 2,50 m
Wysokość montażu	2 - 4 m

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

**Materiały**

Kolor	Biały
Materiał	Tworzywo sztuczne

**Bezpieczeństwo**

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP55
------------------------------------	------

**Instalacja, montaż**

Sposób montażu	Montaż powierzchniowy
Nadaje się do użytku na zewnątrz	Tak

**Dodatkowe informacje**

Funkcja	Może być stosowany tylko jako urządzenie pojedyncze
Montaż	Do montażu na ścianach i sufitach, montaż w narożnikach za pomocą adaptera
Typ połączenia	Z zaciskami wtykowymi

**Zasilanie**

Napięcie zasilania	230 V +10%/-15%
--------------------	-----------------

**Zasięg**

Maksymalny zasięg na wprost	16 m
Maksymalny zasięg boczny	8 m

**Zrównoważony rozwój**

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak