



EE820



**ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16Μ 140 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟ**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Ανίχνευση**

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Γωνία ανίχνευσης | 140 -140 °         |
| Τύπος αισθητήρα  | Ανιχνευτής κίνησης |

**Ρυθμίσεις**

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Χρονική καθυστέρηση | 5 S - 15 Min |
|---------------------|--------------|

**Φωτισμός**

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης | 5 - 1000 lx |
|-----------------------------------|-------------|

**Συχνότητα**

|           |            |
|-----------|------------|
| Συχνότητα | 50 - 60 Hz |
|-----------|------------|

**Διαστάσεις**

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης | 2,50 - 2,50 m |
|--------------------------------|---------------|

**Συνθήκες χρήσης**

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Θερμοκρασία λειτουργίας | -20 - 55 °C |
|-------------------------|-------------|

**Υλικά**

|       |          |
|-------|----------|
| Χρώμα | Μπεζ     |
| Υλικό | Πλαστικό |

**Ασφάλεια**

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP55 |
|---------------------------|------|

**Εγκατάσταση, τοποθέτηση**

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Τοποθέτηση                    | Επίτοιχη τοποθέτηση |
| Κατάλληλο για εξωτερική χρήση | Ναι                 |

**Κείμενο**

|                     |  |
|---------------------|--|
| Είδος σύνδεσης      | Με plug-in ακροδέκτες  |
| Λειτουργία          | Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μεμονωμένη μονάδα                   |
| Τρόπος εγκατάστασης | Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα |

**Βιωσιμότητα**

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |