



EE820



ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ IP55 16M 140 ΜΟΙΡΩΝ ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Ανίχνευση

Γωνία ανίχνευσης	140 -140 °
Τύπος αισθητήρα	Ανιχνευτής κίνησης

Ρυθμίσεις

Χρονική καθυστέρηση	5 S - 15 Min
---------------------	--------------

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης	5 - 1000 lx
-----------------------------------	-------------

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης	2,50 - 2,50 m
--------------------------------	---------------

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-20 - 55 °C
-------------------------	-------------

Υλικά

Χρώμα	Μπεζ
Υλικό	Πλαστικό

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP55
---------------------------	------

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
Κατάλληλο για εξωτερική χρήση	Ναι

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με plug-in ακροδέκτες
Λειτουργία	Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως μεμονωμένη μονάδα
Τρόπος εγκατάστασης	Για τοποθέτηση σε τοίχο και οροφή, γωνιακή τοποθέτηση με προσαρμογέα

Βιωσιμότητα

Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι