



LFS600604VERZ

**Vnitřní roh kanálu LFS 60x60, pozink.**

**Technické vlastnosti**

**Příslušenství**

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

**Nastavení**

Úhlový rozsah	90 - 90
---------------	---------

**Rozměry**

Výška	60 mm
Šířka	60 mm
Měření a	50 mm

**Materiál**

Materiál	Ocel
Povrch	Pozinkované
Barva	Zinek

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK08
Stupeň krytí IP	IP30

**Normy**

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

**Vybavení**

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

**Konfigurace**

Překrývání	Ano
------------	-----

**Vhodné pro**

LFS 60x60

**Ilustrace a výkresy**

