



10153012

**Okvir, 5-struki, B.3, aluminij crvena/antracit mat, aluminij eloksiran**

**Tehničke karakteristike**

**Kapacitet**

Broj:	5
Broj modula	5

**Materijali**

Boja	Crvena
RAL kod	3003
Obrada površine	Mat
Materijal	Aluminij Metal
Obrada	Anodizirano

**Dimenzije**

Visina	90,70 mm
Širina	365,10 mm
Dubina	11,70 mm

**Pribor**

Ima polje za označavanje	Ne
--------------------------	----

**Instalacija, montaža**

Položaj za montažu/spajanje	Vodoravno/Horizontalno Uspravno/Vertikalno
-----------------------------	-----------------------------------------------

**Sigurnost**

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
Otpornost na udarce IK	IK07

**Tekst**

Način instalacije	Pričvršćivanje stezaljkom Za vertikalnu i horizontalnu montažu
-------------------	-------------------------------------------------------------------

**Održivost**

REACH-bez SVHC	Da
Usklađeno sa RoHS	Da