




10153016

## Β.ΠΛΑΙΣΙΟ Β.3 - 5 ΘΕΣΕΩΝ ΧΡΥΣΟ/ΜΑΥΡΟ

### Τεχνικά χαρακτηριστικά

#### Χωρητικότητα

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Αριθμός στοιχείων διακόπτη | 5 |
| Αριθμός στοιχείων          | 5 |

#### Υλικά

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Χρώμα                | Χρυσό                |
| Κωδικός RAL          | 1004                 |
| Φινίρισμα επιφάνειας | Ματ                  |
| Υλικό                | Αλουμίνιο<br>Μέταλλο |
| Μεταχείριση          | Ανοδιωμένο           |

#### Διαστάσεις

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Ύψος                      | 90,70 mm  |
| Πλάτος                    | 365,10 mm |
| Βάθος                     | 9,50 mm   |
| Αριθμός μονάδων οριζόντια | 5         |
| Αριθμός μονάδων κάθετα    | 5         |

#### Παρελκόμενα

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Πλακίδια με θέση επιγραφής | Όχι |
|----------------------------|-----|

#### Ασφάλεια

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Κατηγορία προστασίας (IP) | IP20 |
| Αντοχή σε κρούση IK       | IK07 |

#### Κείμενο

|                     |                                                             |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|
| Τρόπος εγκατάστασης | Τοποθέτηση σφιγκτήρα<br>Για κάθετη και οριζόντια τοποθέτηση |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|

#### Βιωσιμότητα

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC | Ναι |
| Συμμόρφωση RoHS               | Ναι |