



REN610X



### Module audio/vidéo combiné acier inoxydable modesta

#### Caractéristiques techniques

##### Connectivité

Type de montage	Installation à encastrer
-----------------	--------------------------

##### Matière

Finition	Mat
Matière	Métal Acier inoxydable

#### Commandes et indicateurs

Nombre de boutons d'appels	0
----------------------------	---

#### Puissance

Puissance absorbée (fonctionnement)	5.80 VA
-------------------------------------	---------

#### Tension

Tension de service	24 - 24 V
--------------------	-----------

#### Dimensions

Dimensions	120 x 120 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	120 mm
Profondeur	36 mm
Diamètre du dôme de la caméra	33 mm

#### Conditions d'utilisation

Température de service	-20 - 55 °C
Température de stockage/transport	-30 - 80 °C

#### Puissance

Puissance absorbée (veille)	0.14 W
-----------------------------	--------

#### Fonctions

Fonction	Voir
----------	------

#### Compatibilité

Technique d'installation pour la communication de porte	2 fils
---	--------

#### Raccordement

Section du conducteur	0 - 0 mm <sup>2</sup>
-----------------------	-----------------------

#### Equipement

Méthode de construction modulaire	Oui
-----------------------------------	-----

#### Textes

Mode de montage	Montage dans un boîtier en saillie ou à encastrer
Raccordement	Bornier de raccordement enfichable avec bornes à vis Raccordement pour câble de raccordement module
Éclairage	Rétro-éclairage LED blanc homogène et durable des touches d'appel Éclairage nocturne LED pour caméra
Protection	Haut-parleur et microphone protégés contre le vandalisme

#### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----