



REN610X



Audio-/videomodule, 2-draads, voor deurstation elcom.modesta

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze	Inbouwinstallatie
---------------	-------------------

Materiaal

Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Metaal RVS

Bediening en signalering

Aantal beltoetsen	0
-------------------	---

Spanning

Bedrijfsspanning	24 - 24 V
------------------	-----------

Vermogen

Stroomverbruik tijdens gebruik	5,80 VA
--------------------------------	---------

Afmetingen

Afmetingen	120 x 120 mm
Hoogte	120 mm
Breedte	120 mm
Diepte	36 mm
Diameter camerakoepel	33 mm

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-30 - 80 °C

Vermogen

Energieverbruik standby	0,14 W
-------------------------	--------

Funcies

Functie	Bekijken
---------	----------

Compatibiliteit

Installatietechniek voor deurcommunicatie	2-draads
---	----------

Aansluiting

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm ²
------------------	-----------------------

Samenstelling

Modulaire bouwvorm	Ja
--------------------	----

Teksten

Montagewijze	Montage in behuizing opbouw of inbouw
Aftakpunt	Opsteekbaar aansluitklemmenblok met schroefklemmen Aansluitingen voor module-verbindingskabel
Verlichting	Homogene witte led-oproep-toetsen met achtergrondverlichting Led-nachtverlichting voor camera
Beveiliging	Luidspreker en microfoon met beveiliging tegen doorprikken

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----