



29528982



Ledmodule rood/groen, berker S.1/B.3/B.7 wit

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning 230 V

Vermogen

Opgenomen vermogen in W 0,50 W

Frequentie

Frequentie 50 - 60 Hz

Verlichting

Type lamp Led

Materiaal

Kleur Wit

RAL-code 1013

Afwerking oppervlakte Glanzend

Materiaal Metaal
Kunststof

Oppervlakte behandeling Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte 70 mm

Breedte 70 mm

Diepte 50 mm

Aansluiting

Leidingdoorsnede 2,50 - 2,50 mm²

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Teksten

Tekst Tweekleurige folie met opgedrukte symbolen voor Niet storen/
Kamer opruimen en Kom binnen/Wachten meegeleverd

Opdruk Zonder opdruk

Geschikt voor

S.x/B.x

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja