




29528982



LED signální světlo, červeno / zelené, S.1, krémová lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 230 V

Výkon

Spotřebovaný výkon ve W 0,50 W

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Osvětlení

Typ svítidla LED

Materiál

Barva Bílá

Kód RAL 1013

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Kov
Umělá hmota

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 70 mm

Šířka 70 mm

Hloubka 50 mm

Připojení

Průřez vodiče 2,50 - 2,50 mm²

Bezpečnost

Stupeň krytí IP IP20

Texty

Popis Dodává se dvoubarevná fólie s potiskem symbolů Nerušit / Příprava prostoru a
Vstupte / Čekejte

Potisk Bez potisku

Vhodné pro

S.x/B.x

Udržitelnost

V souladu s nařízením REACH Ano

V souladu se směrnicí RoHS Ano