



29528989



Señalización LED, rojo/verde, S/B, blanco polar brillo

Características técnicas

Tensión

Tensión asignada 230 V

Potencia

Potencia consumida 0,50 W

Frecuencia

Frecuencia 50 - 60 Hz

Iluminación

Tipo de lámpara LED

Materiales

Colour Blanco polar

Código RAL 9010

Acabado de la superficie Brillante

Material Metal
Plástico

Tratamiento Sin tratamiento

Dimensiones

Altura 70 mm

Anchura 70 mm

Profundidad 50 mm

Conexión

Sección máxima del conductor 2,50 - 2,50 mm²

Conectividad

Tipo de montaje Montaje con tornillos

Seguridad

Clase de protección de entrada (IP) IP20

Texto

Etiqueta Se puede insertar una lámina rotulada de dos colores con símbolos para Por favor, no molestar/Limpiar habitación y Entre, por favor/ Espere, por favor

Inscripción Sin inscripción

Características técnicas

Berker S.x/B.x

Sostenibilidad

Sin halógenos Sí

Conforme REACH Sí

Conforme RoHS Sí