



29528989



**Segnale lum. LED, illuminazione rossa/verde Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.**

### Caratteristiche tecniche

#### Condizioni di impiego

Tensione nominale 230 V

#### Potenza

Potenza assorbita 0,50 W

#### Frequenza

Frequenza 50 - 60 Hz

#### Illuminazione

Tipo di lampada LED

#### Materiali

Colore Bianco polare

Codice RAL 9010

finitura superficiale Lucido

Materiale Metallo  
Plastica

Trattamento Non trattato

#### Serie

Altezza 70 mm

Larghezza 70 mm

Profondità 50 mm

#### Connezzione

Sezione del cavo 2,50 - 2,50 mm<sup>2</sup>

#### Connettività

Tipo di montaggio/installazione Fissaggio a vite

#### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP) IP20

#### Testo

Etichettatura Lamine bicolore con stampa di simboli per non disturbare/pulire camera e prego entrare/prego attendere per

Stampa Senza stampa

#### Adatto per

S.x/B.x

#### Sostenibilità

Senza alogeni Sì

Conformità REACH - SVHC free Sì

Conformità ROHS Sì