



85346182



## B.Kwadrat/S.1 KNX RF quicklink Czujnik ruchu komfort 2,2m, kremowy, połysk

### Właściwości techniczne

#### Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

#### Wymiary

Wysokość montażu 2,20 - 2,20 m

Zalecana wysokość montażu 2,20 - 2,20 m

#### Ustawienia

Minimalny cykl pracy 1 s

#### Funkcje

Maksymalny cykl pracy 180 min

#### Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

#### Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

#### Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji 5 - 1000 lx

#### Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany 45 - 90 °

Kąt detekcji w poziomie 90 - 180

#### Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

#### Materiały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

#### Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające  
Z funkcją pamięci do symulacji obecności  
Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku  
Z blokadą przycisków  
Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny  
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

#### Zasięg

Maksymalny zasięg na wprost 8 m

Maksymalny zasięg boczny 6 m

#### Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak