



85346183



B.7 - det mov comf 2.2m KNX RF, alu mate

Características técnicas

Dimensões

Altura de instalação	2,20 - 2,20 m
Altura recomendada de montagem	2,20 - 2,20 m

Modo de configuração

Modo de configuração suportado	quicklink
Ciclo de trabalho mínimo	1 s

Funções

Ciclo de trabalho máximo	180 min
--------------------------	---------

Conectividade

Sistema bus RF KNX	Sim
--------------------	-----

Conteúdo fornecido

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

Iluminação

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

Deteção

Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °
Ângulo de deteção horizontal	90 - 180

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

Materiais

Material	Termoplástico
----------	---------------

Textos

Função	Pré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação Com função de memória para simulação de presença Programar função para nível de luminosidade através do botão Com fechadura Para ligar função de festa durante 2 horas Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	---

Sustentabilidade

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----