



85346183



**Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, S.1/B.3/B.7, aluminij mat**

**Tehničke karakteristike**

**Postavke**

Podržani način konfiguracije quicklink

**Dimenzije**

Preporučena visina ugradnje 2,20 - 2,20 m

Visina nakon ugradnje 2,20 - 2,20 m

**Postavke**

Minimalni radni ciklus 1 s

**Funkcije**

Maksimalni radni ciklus 180 min

**Povezivost**

Sa bus sistemom KNX radio Da

**Opseg isporuke**

Autobusna veza uključena Bus veza u kompletu Da

**Rasvjeta**

Podesiva odzivna svjetlina 5 - 1000 lx

**Detekcija**

Ugao detekcije podesiv 45 - 90 °

Horizontalni ugao detekcije 90 - 180

**Uvjeti korištenja**

Radna temperatura -5 - 45 °C

**Materijali**

Materijal Termoplastika

**Tekst**

Funkcija Upozorenje prije isključenja na umetcima za dimere  
S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva  
Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta  
Sa bravom  
Party funkcija za uključivanje 2 sata  
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

**Održivost**

Usklađeno sa RoHS Da