



85346188



KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat

Technické vlastnosti

Rozměry

| | |
|---------------------------|---------------|
| Doporučená montážní výška | 2,20 - 2,20 m |
| Instalační výška | 2,20 - 2,20 m |

Nastavení

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Podporovaný režim nastavení | quicklink |
| Minimální pracovní cyklus | 1 s |

Funkce

| | |
|--------------------------|---------|
| Pracovní cyklus vysílače | 180 min |
|--------------------------|---------|

Konektivita

| | |
|--------------------------------|-----|
| Se sběrnicevým systémem KNX RF | Ano |
|--------------------------------|-----|

Rozsah dodávky

| | |
|---------------------------|-----|
| Včetně připojení sběrnice | Ano |
|---------------------------|-----|

Osvětlení

| | |
|-------------------------|-------------|
| Nastavitelný jas odezvy | 5 - 1000 lx |
|-------------------------|-------------|

Detekce

| | |
|---------------------------|-----------|
| Nastavitelný úhel detekce | 45 - 90 ° |
| Úhel detekce, vodorovný | 90 - 180 |

Podmínky použití

| | |
|------------------|------------|
| Provozní teplota | -5 - 45 °C |
|------------------|------------|

Materiál

| | |
|----------|------------|
| Materiál | Termoplast |
|----------|------------|

Texty

| | |
|--------|---|
| Funkce | Předběžné varování před vypnutím na stmívacích vložkách S paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka Se zámkem na klíč Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny Funkce resetování (do továrního nastavení) |
|--------|---|

Udržitelnost

| | |
|----------------------------|-----|
| V souladu se směrnicí RoHS | Ano |
|----------------------------|-----|