



ATA207529016

**LFK, bodemprofiel + deksel, 2x scheidingschot 20x70 mm, verkeerswit**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	20 mm
Breedte	74 mm
Lengte	2000 mm
Binnendoorsnede	1296 - 1296 mm <sup>2</sup>

**Capaciteit**

Max. aantal kabels (Ø 11 mm, 50% gevuld, zonder apparaten)	7
--	---

**Materiaal**

Materiaal	Polyvinylchloride (PVC)
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld
RAL-code	9016
Kleur	Verkeerswit

**Veiligheid**

Slagvastheid IK	IK07
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP40

**Normen**

Geschikt voor functiebehoud volgens DIN4102-12	Nee
--	-----

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-5 - 65 °C
---------------------	------------

**Aansluitmogelijkheden**

Kanaalverbinding	Zonder koppeling
------------------	------------------

**Samenstelling**

Aantal scheidingswanden	2
Aantal compartimenten	3 - 3
Aantal scheidingswanden	0
Inclusief kabelklem	Ja
Met beschermfolie	Nee

**Installatie, montage**

Bodemperforatie	Nee
-----------------	-----

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij	Ja
RoHS conform	Ja

Afbeeldingen | tekeningen

