



HIC425G

Automatische lastomschakelaar 4-polig, 250 A

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

Elektrische Stroom

Nominale stroom 250 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen 50 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 164000 W

Architectuur

Aantal polen 4

Apparaattype Vaste inbouw

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail Nee

Geschikt voor verdeelbord Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op Montageplaat

Duurzaamheid

REACH conform Ja