



HIC425G

**Commutatore manovra motorizzato modulo trasferimento automatico 4P 250A 230V AC**

**Caratteristiche tecniche**

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale d'impiego CA 380 - 415 V

**Corrente**

Corrente nominale 250 A

Corrente di cortocircuito nominale condizionata I<sub>cc</sub> con fusibili gl-gG 50 kA

**Potenza**

Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1 164000 W

**Architettura**

Numero di poli 4

Tipo di costruzione del dispositivo Fissa incorporata

**Compatibilità**

Adatto per guida DIN No

Idoneo per quadro di distribuzione Si

**Installazione, montaggio**

Montaggio su Piastra di montaggio

**Sostenibilità**

Conformità REACH - SVHC free Si