



HIC425G

**Automatische lastomschakelaar 4-polig, 250 A**

**Technische eigenschappen**

**Spanning**

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

**Stroom / temperatuur**

Nominale stroom 250 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen 50 kA

**Vermogen**

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 164000 W

**Uitvoering**

Aantal polen 4

Uitvoering component Vaste inbouw

**Compatibiliteit**

Geschikt voor DIN-rail Nee

Geschikt voor verdeelbord Ja

**Installatie, montage**

Gemonteerd op Montageplaat

**Duurzaamheid**

REACH-SVHC vrij Ja