



HIC425G

**Inversor motorizado automático 4 Pólos 250A**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

**Corrente elétrica**

Corrente nominal 250 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gI-gG 50 kA

**Potência**

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 164000 W

**Arquitetura**

Número de polos 4

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

**Compatibilidade**

Adequado para calha DIN Não

Adequado para caixa de distribuição Sim

**Instalação, montagem**

Montagem Platine de fixação

**Sustentabilidade**

REACH - livre de SVHC Sim