



HIC425G

Invers. motorizado auto 4P 250A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue	380 - 415 V
------------------------------------	-------------

Intensidade de corrente

Corrente nominal	250 A
Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gl-gG	50 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1	164000 W
--	----------

Arquitetura

Número de polos	4
Tipo de construção do dispositivo	Fixo incorporado

Compatibilidade

Adequado para calha DIN	Não
Adequado para caixa de distribuição	Sim

Instalação / montagem

Montagem	Platine de fixação
----------	--------------------

Sustentabilidade

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----