



HIC425G

Automatska preklapka, 1-0-2, 250A, 4P

Tehničke karakteristike

Napon

Nazivni radni napon Ue 380 - 415 V

Električna struja

Nazivna struja 250 A

Nazivna uvjetna struja kratkog spoja Icc sa gl-gG osiguračima 50 kA

Snaga

Nazivna radna snaga pri 400 V AC AC1 164000 W

Arhitektura

Broj polova 4

Vrsta konstrukcije uređaja Fiksirano

Kompatibilnost

Prikladno za DIN šinu Ne

Prikladno za distributivni ormar Da

Instalacija, montaža

Montiranje na Montažna ploča

Održivost

REACH-bez SVHC Da