



HIC425G

Automatisk reservkraftsomkopplare 4x 250A

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue 380 - 415 V

Elektrisk ström

Märkström 250 A

Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gl-gG-säkringar 50 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 164000 W

Arkitektur

Antal poler 4

Enhetens konstruktionstyp Fast

Kompatibilitet

Passar DIN-skena Nej

Lämplig för fördelningar Ja

Installation, montering

Montering Monteringsplatta

Hållbarhet

REACH-SVHC fri Ja