



85346173



**Rilevat. movim. radio KNX 2,2 m QLink Serie K.5 acciaio inox opac vern.**

**Caratteristiche tecniche**

**Serie**

Altezza d'installazione	2,20 - 2,20 m
Altezza di montaggio consigliata	2,20 - 2,20 m

**Impostazioni**

Modalità di configurazione supportata	quicklink
Ciclo di lavoro minimo	1 s

**Funzioni**

Ciclo di lavoro massimo	180 min
-------------------------	---------

**Connettività**

Con sistema bus radio KNX	Si
---------------------------	----

**Dotazione**

Collegamento bus integrato	Si
----------------------------	----

**Illuminazione**

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

**Rilevazione**

Angolo di copertura regolabile	45 - 90 °
Angolo di rilevamento orizzontale	90 - 180

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-5 - 45 °C
-------------------------	------------

**Materiali**

Materiale	Acciaio inox Materiale termoplastico
-----------	---

**Testo**

Funzione	Preavviso di disattivazione sui dimmer per illuminazione Con funzione di memoria per la simulazione di presenza Funzione di apprendimento per la soglia di luminosità tramite pulsante Con blocco pulsanti Funzione party per l'attivazione per 2 ore Funzione di ripristino (su impostazioni di fabbrica)
----------	---

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----