



85346173



**K.5 KNX RF quicklink Nasadka czujnika ruchu komfort 2,2m, stal, lak.**

**Właściwości techniczne**

**Ustawienia**

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

**Wymiary**

Wysokość montażu 2,20 - 2,20 m

Zalecana wysokość montażu 2,20 - 2,20 m

**Ustawienia**

Minimalny cykl pracy 1 s

**Funkcje**

Maksymalny cykl pracy 180 min

**Łączność**

Z systemem magistrali KNX radio Tak

**Dostarczane wyposażenie**

Z połączeniem magistrali Tak

**Oświetlenie**

Regulowana jasność reakcji 5 - 1000 lx

**Wykrywanie**

Kąt detekcji regulowany 45 - 90 °

Kąt detekcji w poziomie 90 - 180

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

**Materiały**

Materiał Stal szlachetna  
Tworzywo termoplastyczne

**Dodatkowe informacje**

Funkcja Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające  
Z funkcją pamięci do symulacji obecności  
Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku  
Z blokadą przycisków  
Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny  
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

**Zasięg**

Maksymalny zasięg na wprost 8 m

Maksymalny zasięg boczny 6 m

**Zrównoważony rozwój**

Zgodność z RoHS Tak