



85346173



**K.1/K.5-det mov comf 2.2m KNX RF, aço inox**

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura de instalação	2,20 - 2,20 m
Altura recomendada de montagem	2,20 - 2,20 m

**Modo de configuração**

Modo de configuração suportado	quicklink
Ciclo de trabalho mínimo	1 s

**Funções**

Ciclo de trabalho máximo	180 min
--------------------------	---------

**Conetividade**

Sistema bus RF KNX	Sim
--------------------	-----

**Âmbito da entrega**

Ligação de bus incluída	Sim
-------------------------	-----

**Iluminação**

Regulação de lux	5 - 1000 lx
------------------	-------------

**Deteção**

Ângulo de deteção ajustável	45 - 90 °
Ângulo de deteção horizontal	90 - 180

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-5 - 45 °C
------------------------------	------------

**Materiais**

Material	Aço inoxidável Termoplástico
----------	---------------------------------

**Texto**

Função	Pré-aviso de desativação nos módulos de potência para variação da iluminação Com função de memória para simulação de presença Programar função para nível de luminosidade através do botão Com fechadura Para ligar função de festa durante 2 horas Função de reset (de acordo com definição de fábrica)
--------	---

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----