



85346173



**B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2,2M COMFORT K.5 INOX**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

**Διαστάσεις**

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 2,20 - 2,20 m

**Ρυθμίσεις**

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

**Διαστάσεις**

Ύψος εγκατάστασης 2,20 - 2,20 m

**Ρυθμίσεις**

Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 1 s

**Λειτουργίες**

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας 180 min

**Συνδεσιμότητα**

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

**Πεδίο εφαρμογής**

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

**Φωτισμός**

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1000 lx

**Ανίχνευση**

Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης 45 - 90 °

Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 90 - 180

**Συνθήκες χρήσης**

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

**Υλικά**

Υλικό Ανοξείδωτο ατσάλι  
Θερμοπλαστικό

**Κείμενο**

Λειτουργία Προειδοποίηση απενεργοποίησης κυκλώματος στους μηχανισμούς ρύθμισης φωτισμού  
Με λειτουργία μνήμης για προσομοίωση παρουσίας  
λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτεινότητας μέσω μπουτόν  
Με κλειδαριά  
Επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες  
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

**Βιωσιμότητα**

Συμμόρφωση RoHS Ναι