



85346177



**KNX-RF bew.meld. opzetmod. 2,2 m, berker K.5, aluminium**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Aanbevolen montagehoogte | 2,20 - 2,20 m |
| Installatiehoogte        | 2,20 - 2,20 m |

**Instellingen**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | quicklink |
| Minimale inschakelduur   | 1 s       |

**Funcities**

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Maximale bedrijfscyclus | 180 min |
|-------------------------|---------|

**Aansluitmogelijkheden**

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Met bussysteem KNX RF | Ja |
|-----------------------|----|

**Leveringsomvang**

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Inclusief busaankoppelaar | Ja |
|---------------------------|----|

**Verlichting**

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

**Detectie**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Reikwijdte hoek instelbaar  | 45 - 90 ° |
| Reikwijdte hoek horizontaal | 90 - 180  |

**Gebruiksvoorwaarden**

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -5 - 45 °C |
|---------------------|------------|

**Materiaal**

|           |             |
|-----------|-------------|
| Materiaal | Thermoplast |
|-----------|-------------|

**Teksten**

|         |  |
|---------|--|
| Functie | Uitschakelvoorwaarschuwing op dimeenheden<br>Met geheugenfunctie voor aanwezigheidssimulatie<br>Met leerfunctie voor aanspreekhelderheid door toetsbediening<br>Met toetsvergrendeling<br>Partyfunctie gedurende 2 uur inschakelen<br>Resetfunctie (naar fabrieksinstelling) |
|---------|--|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|