



HIC425E

Commutateur motorisé auto 4P 250A Energie

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi U _e	380 - 415 V
--	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
Courant court-circuit avec fusible gl-gG	50 kA

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	164000 W
-----------------------------------	----------

Architecture

Nombre de pôles	4
Type de boîtier	Produit complet

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui