



HIC425E

Commutateur motorisé auto 4P 250A Energie

Caractéristiques techniques

Tension

Tension assignée d'emploi Ue	380 - 415 V
------------------------------	-------------

Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Courant court-circuit avec fusible gl-gG	50 kA
--	-------

Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1	164000 W
-----------------------------------	----------

Architecture

Nombre de pôles	4
-----------------	---

Type de boîtier	Produit complet
-----------------	-----------------

Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN	Oui
----------------------------------	-----

Utilisable pour les tableaux de distribution	Oui
--	-----

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
-----------------	-----