



85346124



**KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, stříbrná sametová**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Doporučená montážní výška	2,20 - 2,20 m
Instalační výška	2,20 - 2,20 m

**Nastavení**

Podporovaný režim nastavení	quicklink
Minimální pracovní cyklus	1 s

**Funkce**

Pracovní cyklus vysílače	180 min
--------------------------	---------

**Konektivita**

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ano
--------------------------------	-----

**Rozsah dodávky**

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

**Osvětlení**

Nastavitelný jas odezvy	5 - 1000 lx
-------------------------	-------------

**Detekce**

Nastavitelný úhel detekce	45 - 90 °
Úhel detekce, vodorovný	90 - 180

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 45 °C
------------------	------------

**Materiál**

Materiál	Termoplast
----------	------------

**Texty**

Funkce	Předběžné varování před vypnutím na stmívacích vložkách S paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka Se zámkem na klíč Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny Funkce resetování (do továrního nastavení)
--------	---

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----