



85346129



**Rörelsedetektor 2,2m, Q.x, Quicklink KNX/ Elektronisk plattform, Vit**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Installationshöjd 2,20 - 2,20 m

**Inställningar**

Konfigurationsläge som stöds quicklink

**Dimensioner**

Rekommenderad installationshöjd 2,20 - 2,20 m

**Inställningar**

Minimal arbetscykel 1 s

**Funktioner**

Maximal arbetscykel 180 min

**Anslutning**

Med bussystem KNX radio Ja

**Leveransens omfattning**

Bussanslutning inkluderad Ja

**Belysning**

Responsljusstyrkan justerbar 5 - 1000 lx

**Detektering**

Detekteringsvinkel, justering 45 - 90 °

Detekteringsområde, horisontellt 90 - 180

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur -5 - 45 °C

**Material**

Material Termoplast

**Text**

Funktion Förvarning för avstängning på dimmerinsatser  
Med minnesfunktion för närvarusimulering  
Inlärningsfunktion för reaktionsljusstyrka via knapp  
Med nyckellås  
Partyfunktion för inkoppling under 2 timmar  
Återställningsfunktion (till fabriksinställning)

**Hållbarhet**

RoHS-överensstämmelse Ja