



85346131



Senzor pokreta, KNX-Funk, komfor, 2.2m, quicklink, R.1/R.3/1930/R.Classic, crna

#### Tehničke karakteristike

##### Postavke

Podržani način konfiguracije quicklink

##### Dimenzije

Preporučena visina ugradnje 2,20 - 2,20 m

Visina nakon ugradnje 2,20 - 2,20 m

##### Postavke

Minimalni radni ciklus 1 s

##### Funkcije

Maksimalni radni ciklus 180 min

##### Povezivost

Sa bus sistemom KNX radio Da

##### Opseg isporuke

Autobusna veza uključena Bus veza u kompletu Da

##### Rasvjeta

Podesiva odzivna svjetlina 5 - 1000 lx

##### Detekcija

Ugao detekcije podesiv 45 - 90 °

Horizontalni ugao detekcije 90 - 180

##### Uvjeti korištenja

Radna temperatura -5 - 45 °C

##### Materijali

Materijal Termoplastika

##### Tekst

Funkcija Upozorenje prije isključenja na umetcima za dimere  
S memorijskom funkcijom za simulaciju prisustva  
Funkcija Teach/učenja za odzivnu svjetlinu putem dugmeta  
Sa bravom  
Party funkcija za uključivanje 2 sata  
Funkcija resetiranja (na tvorničke postavke)

##### Održivost

Usklađeno sa RoHS Da