



85346139



R.x/Serie 1930/Glas KNX RF quicklink Nasadka czuj. ruchu komf 2,2m, biały, poł.

Właściwości techniczne

Ustawienia

Obsługiwane tryby konfiguracji quicklink

Wymiary

Wysokość montażu 2,20 - 2,20 m

Zalecana wysokość montażu 2,20 - 2,20 m

Ustawienia

Minimalny cykl pracy 1 s

Funkcje

Maksymalny cykl pracy 180 min

Łączność

Z systemem magistrali KNX radio Tak

Dostarczane wyposażenie

Z połączeniem magistrali Tak

Oświetlenie

Regulowana jasność reakcji 5 - 1000 lx

Wykrywanie

Kąt detekcji regulowany 45 - 90 °

Kąt detekcji w poziomie 90 - 180

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -5 - 45 °C

Materiały

Materiał Tworzywo termoplastyczne

Dodatkowe informacje

Funkcja Funkcja ostrzegania przed wyłączeniem realizowana przez mechanizmy ściemniające
Z funkcją pamięci do symulacji obecności
Funkcja zapamiętania poziomu natężenia oświetlenia zadziałania aktywowana za pomocą przycisku
Z blokadą przycisków
Funkcja „przyjęcie” aktywowana na 2 godziny
Funkcja resetu (do ustawień fabrycznych)

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak