



85346139



B.NET ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΠΛΑΚΙΔΙΟ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗΣ 2,2M COMFORT R.1/R.3 ΛΕΥΚΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Διαστάσεις

Προτεινόμενο ύψος εγκατάστασης 2,20 - 2,20 m

Ρυθμίσεις

Υποστηριζόμενη λειτουργία διαμόρφωσης quicklink

Διαστάσεις

Ύψος εγκατάστασης 2,20 - 2,20 m

Ρυθμίσεις

Ελάχιστος κύκλος λειτουργίας 1 s

Λειτουργίες

Μέγιστος κύκλος λειτουργίας 180 min

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Ναι

Πεδίο εφαρμογής

Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος bus Ναι

Φωτισμός

Ρυθμιζόμενη φωτεινότητα απόκρισης 5 - 1000 lx

Ανίχνευση

Ρυθμιζόμενη γωνία ανίχνευσης 45 - 90 °

Οριζόντια γωνία ανίχνευσης 90 - 180

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Υλικά

Υλικό Θερμοπλαστικό

Κείμενο

Λειτουργία Προειδοποίηση απενεργοποίησης κυκλώματος στους μηχανισμούς ρύθμισης φωτισμού
Με λειτουργία μνήμης για προσομοίωση παρουσίας
λειτουργία αναγνώρισης για απόκριση φωτεινότητας μέσω μπουτόν
Με κλειδαριά
Επιλογή έναυσης φωτισμού για 2 ώρες
Λειτουργία επαναφοράς (στις εργοστασιακές ρυθμίσεις)

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι