



50463512

**Tlačítko řízení 6, přístroj, IP 55, Berker W.1, bílá, mat**

**Technické vlastnosti**

**Elektrický proud**

Dotykový proud 10 A

**Napětí**

Jmenovité napětí 250 V

**Architektura**

Řídicí/ovládací prvek Klapka

**Materiál**

Barva Polární bílá

Povrchová úprava Matná

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Průhledné Ne

**Rozměry**

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 43 mm

Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž 0 mm

**Instalace, montáž**

Montáž Zapuštěná montáž  
Montáž na omítku

**Ovládací prvky a indikátory**

Počet tlačítek 1

Typ tlačítka Jednoduché tlačítko

Se signálním kontaktem zpětné vazby Ne

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP IP55

Mechanická odolnost IK IK05

**Příslušenství**

Popisové pole Ne

**Podmínky použití**

Provozní teplota -25 - 35 °C

**Texty**

Potisk Bez potisku

Způsob montáže Pro přišroubování

Typ připojení S bezšroubovými svorkami

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny Ano

Bez REACh-SVHC Ano

V souladu se směrnici RoHS Ano