



50463512

**puls. contatto di commutazione con Bilanc. Serie W1 bianco pol. opac**

**Caratteristiche tecniche**

**Corrente**

Corrente di contatto momentanea	10 A
---------------------------------	------

**Condizioni di impiego**

Tensione nominale	250 V
-------------------	-------

**Architettura**

Elemento di controllo/comando	Levetta singola
-------------------------------	-----------------

**Materiali**

Colore	Bianco polare
finitura superficiale	Opaco
Materiale	Materiale termoplastico
Trattamento	Non trattato
Trasparente	No

**Serie**

Altezza	71 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	43 mm
Profondità delle scatole da incasso	0 mm

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

**Controlli e indicatori**

Numero di tasti	1
Tipo di pulsante	Pulsante singolo
Con contatto di feedback	No

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP55
Resistenza agli urti IK	IK05

**Acessori**

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-25 - 35 °C
-------------------------	-------------

**Testo**

Stampa	Senza stampa
Tipo di montaggio	Per fissaggio a vite
Tipo di connessione	Con morsetto a molla