



ATA122038014

Angle extérieur variable pour moulure ATEHA 12x20mm en marron

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	12 mm
Largeur	20 mm

Accessoires

Configuration de la pièce de forme	Moulé
------------------------------------	-------

Réglages

Plage d'angles	83 - 140
----------------	----------

Matières

Matière	Acrylonitrile butadiène styrène (ABS)
Traitement	Non traité
Couleur	Marron
Code RAL	8014

Sécurité

Résistance aux chocs IK	IK07
Indice de protection IP	IP40

Normes

Convient pour l'intégrité fonctionnelle selon DIN4102-12	No
--	----

Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 60 °C
------------------------	------------

Équipement

Avec film de protection	No
-------------------------	----

Configuration

Chevauchement	Oui
---------------	-----

Connectivité

Type de montage	Clipsé
-----------------	--------

Adapté à

ATA 12x20	
-----------	--

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui