



HIB440M

### Commutateur motorisé 4P 400A

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension assignée d'emploi Ue 380 - 415 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 400 A

Courant court-circuit avec fusible gl-gG 50 kA

##### Puissance

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 263000 W

##### Architecture

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Produit complet

##### Compatibilité

Compatible avec montage Rail DIN Non

Utilisable pour les tableaux de distribution Oui

##### Installation, montage

Montage sur Platine de fixation