



HIB440M

**Commutateur motorisé 4P 400A**

**Caractéristiques techniques**

**Tension**

Tension assignée d'emploi  $U_e$  380 - 415 V

**Courant électrique**

Courant assigné nominal 400 A

Courant court-circuit avec fusible gl-gG 50 kA

**Puissance**

Puissance d'emploi à 400 V AC AC1 263000 W

**Architecture**

Nombre de pôles 4

Type de boîtier Produit complet

**Compatibilité**

Compatible avec montage Rail DIN Non

Utilisable pour les tableaux de distribution Oui

**Installation, montage**

Montage sur Platine de fixation