



HIB440M

**Conmutador motorizado 4x400A**

**Características técnicas**

**Tensión**

Tensión asignada de empleo en alterna 380 - 415 V

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada 400 A

Poder de corte condicional Icc con fusibles gl-gG 50 kA

**Potencia**

Potencia asignada de empleo bajo 400 V AC AC1 263000 W

**Arquitectura**

Número de polos 4

Tipo de construcción del dispositivo Fijo

**Compatibilidad**

Adecuado para perfil DIN No

Adecuado para cuadro de distribución Sí

**Instalación, montaje**

Montaje en Placa de fijación