



HIB440M

Gemotoriseerde lastomschakelaar 4-polig, 400 A

Technische eigenschappen

Spanning

Nominale spanning Ue 380 - 415 V

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 400 A

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom Icc met gl-gG-zekeringen 50 kA

Vermogen

Bedrijfsvermogen bij 400 VAC AC1 263000 W

Uitvoering

Aantal polen 4

Uitvoering component Vaste inbouw

Compatibiliteit

Geschikt voor DIN-rail Nee

Geschikt voor verdeelbord Ja

Installatie, montage

Gemonteerd op Montageplaat