



HIB440M

Invers. motorizado 4P 400A

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 380 - 415 V

Corrente elétrica

Corrente nominal 400 A

Corrente nominal condicional de curto-circuito Icc com fusíveis gI-gG 50 kA

Potência

Potência operacional nominal inferior a 400 V AC AC1 263000 W

Arquitetura

Número de polos 4

Tipo de construção do dispositivo Fixo incorporado

Compatibilidade

Adequado para calha DIN Não

Adequado para caixa de distribuição Sim

Instalação, montagem

Montagem Platine de fixação