



HIB440M

#### Technické vlastnosti

##### Napětí

Provozní napětí AC 380 - 415 V

##### Elektrický proud

Jmenovitý proud 400 A

Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG 50 kA

##### Výkon

Jmenovitý provozní výkon při 400 V AC1 263000 W

##### Architektura

Počet pólů 4

Typ konstrukce zařízení Kompletní přístroj v krytu

##### Přenos

Vhodné pro lišty DIN Ne

Vhodné pro rozvaděče Ano

##### Instalace, montáž

Montáž Montážní deska