



HIB440M

Fjärrmanövrerad reservkraftsomkopplare 4P 400A

Tekniska egenskaper

Spänning

Märkdriftspänning Ue 380 - 415 V

Elektrisk ström

Märkström 400 A

Nominell villkorlig kortslutningsström ICC med gI-gG-säkringar 50 kA

Ström

Nominell effekt för 1P under 400 V AC enligt AC1 263000 W

Arkitektur

Antal poler 4

Enhetens konstruktionstyp Fast

Kompatibilitet

Passar DIN-skena Nej

Lämplig för fördelningar Ja

Installation, montering

Montering Monteringsplatta