



FWB42M2

Щит Univers IP44/II 650x550x161мм 104мод.

Технічні характеристики

Установлення, монтаж

Підходить для зовнішнього використання	Ні
Монтаж на	Поверхневий монтаж

Електричний струм

Номінальний струм	125 А
-------------------	-------

Обладнання

Кількість рейок	4
Кількість рядів щита	4
Кількість секцій по ширині	2
Із замком	Ні
Має нейтральну клемну колодку	Ні

Ємність

Кількість модулів	104
-------------------	-----

Функції

З вводами для трубопроводів	Так
-----------------------------	-----

Розміри

Висота	650 mm
Ширина	550 mm
Глибина	165 mm
Вбудована висота	650 mm
Вбудована ширина	550 mm

Кришка, дверцята

Кількість дверей шафи	1
-----------------------	---

Розміри

Вбудована глибина	161 mm
-------------------	--------

Кришка, дверцята

Кількість замків	0
------------------	---

Розміри

Кількість модулів за шириною	26
------------------------------	----

Кришка, дверцята

Тип ручки	Відкидна ручка із затискним пристроєм
Дверцята/кришка прозорі	Ні

Під'єднання

Кількість вхідних кабелів	8
---------------------------	---

Матеріали

Матеріал	Сталь
Код RAL	9010
Colour	Чистий білий

Обладнання

Має клемну колодку для заземлення	Ні
Має монтажну пластину	Ні

Безпека

Клас захисту	Клас ізоляції II
Ударостійкість IK	IK09
Клас захисту від проникнення (IP)	IP44
Тип блокування	Засувний замок

Sustainability

Відповідність RoHS

Так